

**DCMT 070208, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 070208 CA025P Kietlydinys: CA025P
Drožlialaužis: GK
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT070208
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	0,8 mm

Drožlialaužis	GK
Danga	padengtas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui