

**DC. T 11T304, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC. T 11T304 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T304
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	GK
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	padengtas
Tolerancija	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui