

**VBMT 110304, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	HQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui