

**DCMT 11T302, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 11T302 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	padengtas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	GK

Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	Keičiamoji plokštelė DCMT11T302
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui