

**DC.T 11T308, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T308 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 330 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas

Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT11T308
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 330 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui