


**CC. T 09T302, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260096 PDL010
GTIN	4960664882465
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CC. T 09T302 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Tolerancija	G
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	PDL010
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Danga	padengtas
Drožliaraužis	AP
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	N
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui