


**DC. T 070202, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260381 PDL010
GTIN	4960664882496
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC. T 070202 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT070202
Drožlialaužis	AP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	G
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Kietlydinys	PDL010
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui