

**DC.T 070204, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 070204 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	N
Danga	padengtas
Drožlialaužis	AP
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Tolerancija	G
Kietlydinys	PDL010
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT070204
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui