


**CC.T 09T304, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CC.T 09T304 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T304
Drožlialaužis	AP
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Tolerancija	G
Danga	padengtas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	PDL010
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui