

**DC.T 11T302, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT11T302
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Tolerancija	G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	AP
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 1 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Kietlydinys	PDL010
Pagrindinis naudojimas	N
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui