



CNMG 120404, Rūšis: PDL010

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	PDL010
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	AH
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui