

**DC.T 11T304, Rūšis: PDL010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC.T 11T304 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AP

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 1 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT11T304
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	N
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 1 mm
Tolerancija	G

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,25 mm/aps,
Drožlialaužis	AP
Ašmenys	HM
Kietlydinys	PDL010
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui