


**WN. G 080408, Rūšis: PDL010**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Produktų klasė	25E

## Aprašymas

WN. G 080408 PDL010 Kietlydinys: PDL010

Drožlialaužis: AH

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	N
Tolerancija	G
Danga	padengtas
Drožlialaužis	AH

Kietlydinys	PDL010
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui