


**WN. G 080404, Rūšis: PDL010**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Drožlialaužis	AH
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	PDL010
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tolerancija	G
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui