

metabo**Galandimo staklės su dviem diskais 400 V, Tipas: DSD200P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.

- **Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.**
- **Galandimo staklės su dviem diskais su trifaziu varikliu bei ypač dideliu sukimo momentu tinka net ir didelėms apkrovoms.**
- **Dvipusė nusiurbimo jungtis, tinka standartiniams jungčių movoms.**
- **Didelis, pakreipiamas įrankis su praktišku V formos grioveliu suvirinimo adatoms galąsti.**
- **Plieno ir metalų šlifavimui, galandimui, užvartų bei rūdžių nuėmimui.**
- **Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepetčių.**
- **Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.**
- **Mažas triukšmas, maža vibracija, be priežiūros veikiantis indukcinis variklis.**
- **Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo: apsaugo nuo netyčinio paleidimo po elektros dingimo.**

Tiekimo sudėtis:

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 36 P ir 60 N, apsaugos nuo kibirkščių akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	750 W
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	32 mm
Svoris	17,8 kg
šlifavimo disko plotis T	25 mm
maksimalus sūkių skaičius	2980 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	DSD 200 Plus
Šlifavimo disko Ø D	200 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Laido ilgis	1,8 m
Nominali galia	400 V
Produkto rūšis	Galandinimo staklės su dviem diskais