

metabo**Kombinuotas juostinis šlifuoklis 230 V, Tipas: BS200P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.

· Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.

Universalus kombinuotas juostinis šlifuoklis su šlifavimo juosta ir šlifavimo disku idealiai tinka medienos ir metalo apdirbimui.

· Didelis šlifavimo juostos laikiklis, kurį galima laipsniškai pakreipti 90° kampu, tinka dviejų standartinių ilgių juostoms.**· Šlifavimo juostos laikiklio posvyrio reguliavimas be įrankių.****· Nusiurbimo jungtis prie šlifavimo juostos laikiklio, tinka standartinėms jungčių movoms.****· Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepėčių.****· Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.****· Lankstus darbas ant didelio šlifavimo paviršiaus arba ties šlifavimo juostos laikikliu.****· Nusiurbimo jungtis prie šlifavimo juostos laikiklio, tinka standartinėms jungčių movoms.****· Guminis pavaros ratukas šlifavimo juostos laikiklyje su grioveliais greitam šilumos išsklaidymui.****· Greitas šlifavimo juostos keitimas atidarius dangtelį be jokių įrankių.****· Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.****Tiekimo sudėtis:**

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 60 N, šlifavimo juosta K 60, nuo kibirkščių saugančiais akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	600 W
Svoris	16,9 kg
Gamintojo pavadinimas	BS 200 Plus
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	2980 min ⁻¹
Laido ilgis	1,8 m
Šlifavimo juostos ilgis	1000 mm
Šlifavimo juostos ilgis	1020 mm
Šlifavimo juostos plotis	50 mm
Šlifavimo disko Ø D	200 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	32 mm
šlifavimo disko plotis T	25 mm
Nominali galia	230 V
Produkto rūšis	Juostinis šlifuoklis