



Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 200kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	382001 200
GTIN	
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas kroviny s netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia apvalių medž.	100 kg
Matmuo F	133 mm
Matmuo D	79 mm
Matmuo E	63 mm
Matmuo C	79 mm

maksimali keliamoji galia plokščių medž.	200 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	10 mm
B matmuo	160 mm
Matmuo A	110 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	300 mm
Svoris	4,5 kg
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	20 mm
Matmuo G	35 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas