



## Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 300kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

382001 300

GTIN

Produktų klasė

38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas kroviny s netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

#### Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

### Techninis aprašymas

Svoris

7,5 kg

maksimalus Ø apvalių medžiagų

300 mm

Matmuo D

79 mm

maksimali keliamoji galia apvalių medž.

150 kg

maksimali keliamoji galia plokščių medž.

300 kg

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	20 mm
Matmuo C	79 mm
B matmuo	210 mm
Matmuo G	35 mm
Matmuo F	135 mm
Matmuo A	165 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
Matmuo E	63 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	10 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas