



## Krovinių kėlimo magnetas MaxX, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 600kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

382001 600

GTIN

Produktų klasė

38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. „Neutralios karūnos“ principas apsaugo nuo magnetinio išsisklaidymo ir nuo nepageidaujamo pritraukimo prie greta esančių daiktų. Dėl to, kad korpusas pagamintas iš vieno bloko be suvirinimo siūlių, užtikrinamas nuolatinis galios stiprumas. Fiksatorius užblokuoja svirtį ir taip apsaugo, kad keliamas kroviny netyčia neatsilaisvintų. Sertifikuota atplėšimo jėga.

#### Paskirtis:

Greitai ir paprastai transportuojamos plokščios ir apvalios medžiagos su 3-guba apsauga.

### Techninis aprašymas

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.

15 mm

Matmuo E

88 mm

maksimalus  $\varnothing$  apvalių medžiagų

400 mm

maksimali keliamoji galia plokščių medž.

600 kg

Matmuo D

101 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.	2000 mm
Matmuo A	234 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	25 mm
Matmuo G	52 mm
B matmuo	285 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	250 kg
Matmuo F	176 mm
Matmuo C	106 mm
Svoris	18 kg
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas