

AEG

Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: BS18SBL2-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

AEG – akumuliatorinis smūginis gręžtuvas

- **Tvirtas, praktiškas akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.**
- **FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.**
- **Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.**
- **LED darbo vietos apšvietimas.**

Bešepetėlinis **Subcompact** variklis su iki 65 Nm sukimo momentu. 24 pakopų sukimo momento nustatymas.

Detalus aprašymas:

- **Tvirtas, patogus akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su dešinine ir kairine eiga.**
- **FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio blokavimu.**
- **Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.**

Tiekimo sudėtis:

Su 2x 18 V / 2,0 Ah akumuliatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.

Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1750 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	65 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Variklio sandara	Bešepetėlinis Subcompact variklis
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	1,3 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
Gamintojo pavadinimas	BS 18 SBL2
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	AEG tipas B 18 V
Akumuliatorių kiekis	2
standartinis naudojimas	Strong
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus
USP1	18V
USP2	FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas su Softgrip