



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 3
GTIN	4250004100480
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Ši versija neturi užsakomojo čiaupo įrenginio gale.

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Select 30
Plautuvės aukštis	95 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Įstatomo krepšio ilgis	195 mm
Prietaiso ilgis	305 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Prietaiso plotis	170 mm
Įstatomo krepšio plotis	105 mm
Šiluminė galia	200 W
Svoris	3,6 kg
Didžiausia ultragarso galia	480 W
Apimtis	2,7 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	1,6 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysPasirinkti 3	082101 3
--------------------------------	----------