



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 6
GTIN	4250004100503
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Įstatomo krepšio plotis	115 mm
Prietaiso ilgis	370 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Plautuvės aukštis	145 mm
Didžiausia ultragarso galia	600 W
Šiluminė galia	400 W
Svoris	5,2 kg
Gamintojo pavadinimas	Select 60
Prietaiso plotis	210 mm
Įstatomo krepšio ilgis	255 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Apimtis	5,9 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	4,3 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysPasirinkti 6	082101 6
--------------------------------	----------