



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 18
GTIN	4250004100558
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Select 180
Didžiausia ultragarso galia	800 W
Prietaiso plotis	360 mm
Plautuvės aukštis	195 mm
Prietaiso ilgis	405 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Įstatomo krepšio plotis	250 mm
Įstatomo krepšio ilgis	280 mm
Svoris	10,2 kg
Šiluminė galia	800 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apimtis	17,8 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	14,2 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysPasirinkti 18	082101 18
---------------------------------	-----------