



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 12
GTIN	4250004100534
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Svoris	7,7 kg
--------	--------

Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Prietaiso plotis	300 mm
Įstatomo krepšio ilgis	250 mm
Gamintojo pavadinimas	Select 120
Plautuvės aukštis	195 mm
Šiluminė galia	800 W
Įstatomo krepšio plotis	190 mm
Prietaiso ilgis	380 mm
Didžiausia ultragarso galia	800 W
Apimtis	12,9 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	10 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas