



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 30
GTIN	4250004100565
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Šiluminė galia	1200 W
----------------	--------

Gamintojo pavadinimas	Select 300
Prietaiso plotis	360 mm
Prietaiso ilgis	575 mm
Plautuvės aukštis	195 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Įstatomo krepšio ilgis	455 mm
Didžiausia ultragarso galia	1200 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	12,2 kg
Įstatomo krepšio plotis	250 mm
Apimtis	27,5 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	22 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysPasirinkti 30	082101 30
---------------------------------	-----------