



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 90
GTIN	4250004100589
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Įstatomo krepšio plotis	460 mm
-------------------------	--------

Prietaiso ilgis	875 mm
Prietaiso plotis	595 mm
Svoris	43,4 kg
Šiluminė galia	2000 W
Didžiausia ultragarso galia	3840 W
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Įstatomo krepšio ilgis	545 mm
Plautuvės aukštis	285 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	Select 900
Apimtis	89 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	63,7 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysPasirinkti 90	082101 90
---------------------------------	-----------