



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Select, Tipas: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082000 50
GTIN	4250004100572
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ir individualus - tokie yra Elmasonic Select serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **5 ultragarso režimai.**
- **Galimybė išsaugoti 4 skirtingas valymo programas.**
- **Aiškus ekranas su visų svarbių valymo parametrų rodmenimis.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Prietaiso plotis	425 mm
Plautuvės aukštis	290 mm
Svoris	30,4 kg
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Šiluminė galia	1600 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įstatomo krepšio plotis	300 mm
Gamintojo pavadinimas	Select 500
Prietaiso ilgis	775 mm
Įstatomo krepšio ilgis	460 mm
Didžiausia ultragarso galia	2160 W
Apimtis	49,7 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	40,3 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysPasirinkti 50	082101 50
---------------------------------	-----------