



## Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra TT, Tipas: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082001 6
GTIN	4250004100299
Produktų klasė	04S

### Aprašymas

#### Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra TT serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Įspėjimas pasiekus ribinę temperatūrą, kad apsaugotumėte jautrias dalis.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus purlams valdymo skydelis.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

### Techninis aprašymas

Nominalioji įtampa	220 - 240 V
--------------------	-------------

Įstatomo krepšio plotis	132 mm
Prietaiso ilgis	420 mm
Gamintojo pavadinimas	xtra TT 60H
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Prietaiso plotis	250 mm
Įstatomo krepšio ilgis	257 mm
Svoris	10 kg
Didžiausia ultragarso galia	400 W
Šiluminė galia	150 W
Plautuvės aukštis	150 mm
Apimtis	6,5 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	5 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

---

## Priedai

Atsarginis krepšys xtra TT 6

082104 6