



## Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra TT, Tipas: 20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082001 20
GTIN	4250004100312
Produktų klasė	04S

### Aprašymas

#### Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekėpimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra TT serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Įspėjimas pasiekus ribinę temperatūrą, kad apsaugotumėte jautrias dalis.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus purlams valdymo skydelis.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	xtra TT 200H
-----------------------	--------------

Šiluminė galia	300 W
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Didžiausia ultragarso galia	1200 W
Prietaiso ilgis	420 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Prietaiso plotis	390 mm
Plautuvės aukštis	200 mm
Svoris	13 kg
Įstatomo krepšio ilgis	280 mm
Įstatomo krepšio plotis	250 mm
Apimtis	18 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	13 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

---

## Priedai

Atsarginis krepšysxtra TT 20

082104 20