

Garant

GARANT Softcut® HSI siauras žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214857 40/3
GTIN	4045197608819
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Precizinis ir patikimas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu priveržimo momentu. Pastiprintos plokštelės skirtos darbui optimaliu režimu. Keičiamų plokštelių fiksavimas specialiais, pastiprintais varžtais.

Paskirtis:

Itin aukštos kokybės paviršiams. Frezavimas be užvartų.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 3,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Prie $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p \max}$ iki 6 mm sumažinti.

Tiksliai 90° kampams prašome pasirinkti $a_p = 8$ mm.

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$.	10 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 1205..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Softcut®
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 5IP	674252 5IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219833