



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra TT, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082001 3
GTIN	4250004100282
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra TT serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Įspėjimas pasiekus ribinę temperatūrą, kad apsaugotumėte jautrias dalis.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus pusrslams valdymo skydelis.**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
------------	--------------------

Šiluminė galia	140 W
Įstatomo krepšio plotis	112 mm
Didžiausia ultragarso galia	400 W
Prietaiso ilgis	360 mm
Gamintojo pavadinimas	xtra TT 30H
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Plautuvės aukštis	100 mm
Prietaiso plotis	230 mm
Įstatomo krepšio ilgis	196 mm
Svoris	6 kg
Apimtis	3 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	2 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšys xtra TT 3

082104 3