



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra TT, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082001 12
GTIN	4250004100305
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra TT serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.

- **Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Įspėjimas pasiekus ribinę temperatūrą, kad apsaugotumėte jautrias dalis.**
- **Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.**
- **Aiškus ir atsparus purlams valdymo skydelis.**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	xtra TT 120H
-----------------------	--------------

Svoris	11 kg
Įstatomo krepšio ilgis	262 mm
Prietaiso ilgis	440 mm
Prietaiso plotis	340 mm
Šiluminė galia	200 W
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Plautuvės aukštis	200 mm
Įstatomo krepšio plotis	222 mm
Didžiausia ultragarso galia	800 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apimtis	14 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	10 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšysxtra TT 12

082104 12