



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra ST, Tipas: 160



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082002 160
GTIN	4250004100350
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Elmasonic xtra ST yra ultragarsinis prietaisas, skirtas didžiausiems nešvarumams ir ypač tinka aukščiausiems pramoninio valymo poreikiams.

- **2 pasirenkami ultragarsiniai dažniai (25 kHz labiausiai prilipusiam purvui ir 45 kHz švelniam valymui).**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Papildoma pulsinio režimo funkcija padidina maksimalią ultragarso galią.**
- **Dinaminė funkcija (ultragarso galia gali būti laikinai padidinta iki 20%)**
- **Tvirta, suvirinto nerūdijančiojo plieno vonelė.**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarso valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti 088015 - 088019.

Tinkamus apsauginius dangtelius rasite 082105. Kiti priedai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Įstatomo krepšio ilgis	480 mm
Įstatomo krepšio plotis	525 mm
Nominalioji įtampa	400 V
Šiluminė galia	7500 W
Prietaiso ilgis	935 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	xtra ST 1600H
Svoris	93 kg
Plautuvės aukštis	415 mm
Didžiausia ultragarso galia	7200 W
Prietaiso plotis	865 mm
Apimtis	156,3 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	133 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšys xtra ST 160	082103 160
Apsauginis dangtelis nuo garso xtra ST 160	082105 160