



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra ST, Tipas: 250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082002 250
GTIN	4250004100367
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Elmasonic xtra ST yra ultragarsinis prietaisas, skirtas didžiausiems nešvarumams ir ypač tinka aukščiausiems pramoninio valymo poreikiams.

- **2 pasirenkami ultragarsiniai dažniai (25 kHz labiausiai prilipusiam purvui ir 45 kHz švelniam valymui).**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Papildoma pulsinio režimo funkcija padidina maksimalią ultragarso galią.**
- **Dinaminė funkcija (ultragarso galia gali būti laikinai padidinta iki 20%)**
- **Tvirta, suvirinto nerūdijančiojo plieno vonelė.**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti 088015 - 088019.

Tinkamus apsauginius dangtelius rasite 082105. Kiti priedai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Plautuvės aukštis	485 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įstatomo krepšio plotis	630 mm
Prietaiso ilgis	1080 mm
Šiluminė galia	7500 W
Gamintojo pavadinimas	xtra ST 2500H
Svoris	107 kg
Prietaiso plotis	915 mm
Didžiausia ultragarso galia	8000 W
Įstatomo krepšio ilgis	575 mm
Nominalioji įtampa	400 V
Apimtis	245,1 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	215 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšys xtra ST 250	082103 250
Apsauginis dangtelis nuo garso xtra ST 250	082105 250