



## Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra ST, Tipas: 50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082002 50
GTIN	4250004100336
Produktų klasė	04S

### Aprašymas

#### Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Elmasonic xtra ST yra ultragarsinis prietaisas, skirtas didžiausiems nešvarumams ir ypač tinka aukščiausiems pramoninio valymo poreikiams.

- **2 pasirenkami ultragarsiniai dažniai (25 kHz labiausiai prilipusiam purvui ir 45 kHz švelniam valymui).**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Papildoma pulsinio režimo funkcija padidina maksimalią ultragarso galią.**
- **Dinaminė funkcija (ultragarso galia gali būti laikinai padidinta iki 20%)**
- **Tvirta, suvirinto nerūdijančiojo plieno vonelė.**

#### Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Tinkamus apsauginius dangtelius rasite 082105. Kiti priedai užsakomi atskirai.

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Didžiausia ultragarso galia	2400 W
Prietaiso ilgis	655 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Šiluminė galia	1400 W
Prietaiso plotis	555 mm
Gamintojo pavadinimas	xtra ST 500H
Įstatomo krepšio ilgis	255 mm
Svoris	45 kg
Plautuvės aukštis	480 mm
Įstatomo krepšio plotis	230 mm
Apimtis	48,7 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	42 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

## Priedai

Atsarginis krepšys xtra ST 50	082103 50
Apsauginis dangtelis nuo garso xtra ST 50	082105 50