



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra ST, Tipas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082002 60
GTIN	4250004100343
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Elmasonic xtra ST yra ultragarsinis prietaisas, skirtas didžiausiems nešvarumams ir ypač tinka aukščiausiems pramoninio valymo poreikiams.

- **2 pasirenkami ultragarsiniai dažniai (25 kHz labiausiai prilipusiam purvui ir 45 kHz švelniam valymui).**
- **Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.**
- **Papildoma pulsinio režimo funkcija padidina maksimalią ultragarso galią.**
- **Dinaminė funkcija (ultragarso galia gali būti laikinai padidinta iki 20%)**
- **Tvirta, suvirinto nerūdijančiojo plieno vonelė.**

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarso valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti 088015 - 088019.

Tinkamus apsauginius dangtelius rasite 082105. Kiti priedai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Plautuvės aukštis	330 mm
Prietaiso ilgis	825 mm
Nominalioji įtampa	400 V
Prietaiso plotis	595 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įstatomo krepšio ilgis	415 mm
Įstatomo krepšio plotis	255 mm
Gamintojo pavadinimas	xtra ST 600H
Šiluminė galia	1400 W
Svoris	55 kg
Didžiausia ultragarso galia	3600 W
Apimtis	56,3 l
Rekomenduojamas darbinis tūris	45 l
Produkto rūšis	Ultragarso valymo prietaisas

Priedai

Apsauginis dangtelis nuo garso xtra ST 60	082105 60
Atsarginis krepšys xtra ST 60	082103 60