



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy 1, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082003 1
GTIN	4250004100626
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **2 ultragarso režimai.**
- **Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.**
- **Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia.**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšelį rasite Nr. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Ultragarso valymo priemonės ir antikorozinės priemonės 088015 – 088019.

Techninis aprašymas

Prietaiso ilgis	235 mm
Prietaiso aukštis	200 mm
Plautuvės aukštis	55 mm
Apimtis	0,9 l
Svoris	2 kg
Rekomenduojamas darbinis tūris	0,7 l
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įstatomo krepšio plotis	70 mm
Šiluminė galia	60 W
Gamintojo pavadinimas	Elmasonic Easy 1L
Plautuvės talpa	1 l
Įstatomo krepšio ilgis	155 mm
Plautuvės ilgis	185 mm
Prietaiso plotis	135 mm
Plautuvės plotis	80 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas

Priedai

Atsarginis krepšys Easy 1	082102 1
---------------------------	----------