

Mitutoyo**Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis Linear Height, Tipas: 600FG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Produktų klasė	44B

Aprašymas**Modelis:**

- Puikus daugiav funkciškumo ir aukščiausio tikslumo derinys šioje prietaisų klasėje.
- Intuityvus valdymas dėl aiškaus meniu valdymo, įskaitant 21 kalbas.
- 8,4 colių jutiklinis ekranas su spalvotu monitoriumi ir foniniu apšvietimu.
- Pneumatinis pavaros mechanizmas.
- Automatinė naudotų programų eiga.
- Puiki Go/±NG tolerancijos palyginimų vizualizacija.
- Autonominis veikimas naudojant akumuliatorių. Veikia apie 4 valandas. Galima naudoti ir antrą akumuliatorių.
- DIGIMATIC įvestis skaitmeniniams indikatoriams.
- DIGIMATIC išvestis U-Wave arba spausdintuvams.
- Spausdinkite matavimo rezultatus naudodami kvitų spausdintuvą / Digimatic spausdintuvą Nr. 498701 arba perkeltite juos į kompiuterį belaidį ryšiu (USB kabelis / USB atmintinė).

Su rankena dar patogesniai prietaiso valdymui.

Tiekimo sudėtis:

Rutulinis liestukas Ø 5 mm su tvirtinimo skylė, kalibravimo blokas (taip pat ir kūginiams liestukams), tinklo laidas, 1x NiMH akumuliatorius ir dangtelis.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	$\pm(1,1+0,6L/600) \mu\text{m}$
Bendras aukštis	996 mm
Svoris	26,1 kg
Akumulatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Matavimo ribos	0 - 972 mm
Modelis	su rankena
Serija	LH-600
Padalos vertė, perjungiamo	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	5 μm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	0,4 μm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 600 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Tiesumas	4 μm
Matavimo galvos pastūma	pneumatinė
Akumuliatorių kiekis	1
Matavimo jėga	1 N
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Ekranų įstrižainė	21,3 cm
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Aukštmatas

Paslaugos

024000 1000

KalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm

DAkKS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm

024010 1000

Priedai

Mini procesorius / spausdintuvas DP-1 VA Tipas DP1VA

498701 DP1VA