

Mitutoyo**Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis Linear Height, Tipas: 600F****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445395 600F
GTIN	4550501366366
Produktų klasė	44B

Aprašymas**Modelis:**

- Puikus daugiafunkciškumo ir aukščiausio tikslumo derinys šioje prietaisų klasėje.
- Intuityvus valdymas dėl aiškaus meniu valdymo, įskaitant 21 kalbas.
- 8,4 colių jutiklinis ekranas su spalvotu monitoriumi ir foniniu apšvietimu.
- Pneumatinis pavaros mechanizmas.
- Automatinė naudotų programų eiga.
- Puiki Go/±NG tolerancijos palyginimų vizualizacija.
- Autonominis veikimas naudojant akumuliatorių. Veikia apie 4 valandas. Galima naudoti ir antrą akumuliatorių.
- DIGIMATIC įvestis skaitmeniniams indikatoriams.
- DIGIMATIC išvestis U-Wave arba spausdintuvams.
- Spausdinkite matavimo rezultatus naudodami kvitų spausdintuvą / Digimatic spausdintuvą Nr. 498701 arba perkelkite juos į kompiuterį belaidį ryšiu (USB kabelis / USB atmintinė).

Tiekimo sudėtis:

Rutulinis liestukas Ø 5 mm su tvirtinimo skylė, kalibravimo blokas (taip pat ir kūginiams liestukams), tinklo laidas, 1x NiMH akumuliatorius ir dangtelis.

Techninis aprašymas

Bendras aukštis	996 mm
Akumuliatorių kiekis	1
Staus kampo nuokrypis (priekyje)	5 µm
Matavimo jėga	1 N
Matavimo galvos pastūma	pneumatinė
Modelis	be rankenos
Tiesumas	4 µm
Padalos vertė, perjungiamo	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 600 mm
Serija	LH-600
Akumuliatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Svoris	26,1 kg
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	±(1,1+0,6L/600) µm
Matavimo ribos	0 - 972 mm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	0,4 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Ekrano įstrižainė	21,3 cm
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Aukštimate

Paslaugos

Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm

024000 1000

DAkS kalibravimasSkaitmeninis aukščio matuoklis
Maksimalios matavimo ribos 1000 mm

024010 1000

Priedai

Mini procesorius / spausdintuvas DP-1 VA Tipas DP1VA

498701 DP1VA