

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214885 UNI
GTIN	4045197550675
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Naujausia danga, sauganti plokštelę nuo susidėvėjimo.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kampo spindulys: 0,8 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 120508 PDER
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	110 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		