



Dinamometrinių raktų rinkiniai „Safe-Torque A 1 rinkinys“ su 1/4 colio keturbriauniu ir skale, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657772 12
GTIN	4013288223005
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčia per daug užveržti varžtą. Lengva nustatyti ir išsaugoti pageidaujamas sukimo momento vertes, nes kai pasiekiamos skalės vertės, pasigirsta signalas. Dėl smulkių 72 dantų galimas mažas 5° grįžtamasis kampas.

Su 1/4 colio kvadratu.

10 dalių rinkinys su dinamometriniu raktu Safe-Torque A 1.

Privalumai:

Torque Lock funkcija: sukimo momento funkciją galima išjungti - todėl įrankis taip pat gali būti naudojamas kaip standartinė terkšlė su aukštais atsukimo momentais ir nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad pasiektos nustatytos sukimo momento vertės **bus neviršytos**.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Turinys:

galvutės 6-briaunės, 1/4 colio: po 1 vnt. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Ilgintuvas su greitojo sukimo įvare: 1 vnt. ilgis 75 mm

Dinamometrinis raktas Safe-Torque A 1: 1 vnt. Nr. 657770 dyd. 12

Sudėta į: Tekstilinė dėžutė

Techninis aprašymas

Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Matavimo prietaisai	mechaninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sūkių momento ribos	2 - 12 Nm
Feedback	ryškus
Serija	Safe-Torque
Bendras ilgis L	244 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Kalibravimas	O3
Duomenys protokoluojami	ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
maksimalus sukimo momentas	12 cNm
Gamintojo pavadinimas	Safe-Torque A 1 Rinkinys 1
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	$\pm 10\%$
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sūkių momento ribos	2 - 9 lbfft
Pavaros keturbriaunis	1/4 in

Norma	DIN EN ISO 6789
Matavimo būdas	Sukimo momentas
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5,5-13 mm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------

Priedai

Dinamometrinis raktas „Safe-Torque A 1“ su 1/4 colio keturbriauniu ir skale Maksimalus sukimo momentas 12 Nm	657770 12
---	-----------