



## Skersinė rankena 1/4 colio su integruota terkšle, Tipas: 1/4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploataavimo trukmę.

Ergonomiška 2 komponentų rankena su patogiu suimti paviršiumi užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Kairiajai ir dešiniajai eigai (su perjungimo svirtimi). Integruota terkšlė su smulkiais dantimis (80 dantų / 4,5° kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, taip pat padeda greito sukimo įvorė, nereikia iš naujo nustatinėti.

#### Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	411 A RA
Rankenos medžiaga	2 komponentų
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
visas ilgis	110 mm
Dantų skaičius	80

Perjungiamo terklė	taip
su išmetiklio	taip
su QuickRelease	ne
Produkto rūšis	Raktai galvutėms ir veržlėms