



Dinamometrinių raktų rinkiniai „Safe-Torque A 2 rinkinys“ su 1/4 colių antgalių laikikliu ir skale, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657776 12
GTIN	4013288223043
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčia per daug užveržti varžtą. Lengva nustatyti ir išsaugoti pageidaujamas sukimo momento vertes, nes kai pasiekiamos skalės vertės, pasigirsta signalas. Dėl smulkių 72 dantų galimas mažas 5° grįžtamasis kampas.

Su 1/4 colio antgalių laikikliu.

23 dalių rinkinys su dinamometriniu raktu Safe-Torque A 2.

Privalumai:

Torque Lock funkcija: Sukimo momento funkciją galima išjungti - todėl įrankis taip pat gali būti naudojamas kaip standartinė terkšlė su aukštais atsukimo momentais ir nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad pasiektos nustatytos sukimo momento vertės **bus neviršytos**.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Turinys:

galvutės 6-briaunės, 1/4 colio: po 1 vnt. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 colio antgaliai Phillips, kotas E 6,3: 1 vnt. PH 2 (ilgis 50 mm)

1/4 colio antgaliai šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3: po 1 vnt. 2,5; 3; 4; 5; 6 (ilgis 50 mm)

1/4 colio antgaliai Torx® varžtams, kotas E 6,3: po 1 TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (ilgis 50 mm)

pereinama jungtis su 1/4 colio C 6,3 6-briauniu kotu: 1 vnt. ilgis 25 mm

Dinamometrinis raktas Safe-Torque A 2: 1 vnt. Nr. 657774 dyd. 12

Sudėta į: Tekstilinė dėžutė

Techninis aprašymas

Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	akustinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	Safe-Torque
Bendras ilgis L	244 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Sūkių momento ribos	2 - 9 lbfft
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Kalibravimas	O3
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	12 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Duomenys protokoluojami	ne
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Feedback	ryškus

Sūkių momento ribos	2 - 12 Nm
Gamintojo pavadinimas	Safe-Torque A 2 Rinkinys 1
Norma	DIN EN ISO 6789
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Indikatorius	analoginis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
6-briaunių galvučių dydžių ribos	5,5-13 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------

Priedai

Dinamometrinis raktas „Safe-Torque A 2“ su 1/4 colių antgalių laikikliu ir skale Maksimalus sukimo momentas 12 Nm	657774 12
---	-----------