

## Smūginio suktuvo rinkinys KK900, Atsuktuvų skaičius: 19



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 673010 19     |
| GTIN             | 4013288222176 |
| Produktų klasė   | 63H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Atsukti užstrigusius varžtus. Plaktuko smūgio impulsas paverčiamas sukamuoju judesiu, kurio atsukimo momentas yra maždaug 25 Nm. Ištinė geležtė užtikrina energijos perdavimą be nuostolių.

Skirtas naudoti su specialiai grūdintais ir ypač kietais antgaliais su 1/4 colių šešiabriauniu.

#### Privalumai:

Smūginio suktuvo ir atsuktuvo funkcijas prireikus galima perjungti.

#### Tiekimo sudėtis:

Smūginio suktuvo antgalis Phillips varžtams, 70 mm: po 1 vnt. PH1; PH2; PH3

Smūginio suktuvo antgalis Pozidriv varžtams, 70 mm: Po 1 vnt. PZ1; PZ2; PZ3

Smūginio suktuvo antgalis šešiabriauniams, 70 mm: po 1 vnt. 3; 4; 5; 6 mm

Smūginio suktuvo antgalis Torx varžtams, 70 mm: po 1 vnt. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Smūginio suktuvo antgalis varžtams su įpjova, 70 mm: Po 1 vnt. 4; 5,5; 6,5 mm

Smūginio atsuktuvo rankena: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Gamintojo pavadinimas | KK 900 Rinkinys 1    |
| Atsuktuvų skaičius    | 18                   |
| Perdavos profilis     | Plokščias atsuktuvus |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Perdavos profilis | Atsuktuvus Pozidriv varžtams |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvus        |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams    |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvus         |
| Dalių skaičius    | 19                           |
| Produkto rūšis    | Raktai galvutėms ir veržlėms |