



Dinamometrinis raktas „Safe-Torque A 2“ su 1/4 colių antgalių laikikliu ir skale, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657774 12
GTIN	4013288223036
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčia per daug užveržti varžtą. Lengva nustatyti ir išsaugoti pageidaujamas sukimo momento vertes, nes kai pasiekiamos skalės vertės, pasigirsta signalas. Dėl smulkių 72 dantų galimas mažas 5° grįžtamasis kampas.

Su 1/4 colio antgalių laikikliu.

Privalumai:

Torque Lock funkcija: Sukimo momento funkciją galima išjungti - todėl įrankis taip pat gali būti naudojamas kaip standartinė terkšlė su aukštais atsukimo momentais ir nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad pasiektos nustatytos sukimo momento vertės **bus neviršytos**.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Norma	DIN EN ISO 6789
Svoris	552 g
maksimalus sukimo momentas	12 Nm
Feedback	ryškus
Matavimo prietaisai	mechaninis
Sūkių momento ribos	2 - 9 lbfft
Bendras ilgis L	244 mm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Gamintojo pavadinimas	Safe-Torque A 2
Galvutės aukštis h	23,7 mm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Sūkių momento ribos	2 - 12 Nm
Duomenys protokoluojami	ne
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Serija	Safe-Torque
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Kalibravimas	O3
Galvutės plotis b	31,6 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	akustinis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Indikatorius	analoginis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale

Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Užlenkimo funkcija	ne
Slipper funkcija	taip
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------