



Dinamometrinis raktas „Safe-Torque A 1“ su 1/4 colio keturbriauniu ir skale, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657770 12
GTIN	4013288223012
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčia per daug užveržti varžtą. Lengva nustatyti ir išsaugoti pageidaujamas sukimo momento vertes, nes kai pasiekiamos skalės vertės, pasigirsta signalas. Dėl smulkių 72 dantų galimas mažas 5° grįžtamasis kampas.

Su 1/4 colio kvadratu.

Privalumai:

Torque Lock funkcija: sukimo momento funkciją galima išjungti - todėl įrankis taip pat gali būti naudojamas kaip standartinė terkšlė su aukštais atsukimo momentais ir nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad pasiektos nustatytos sukimo momento vertės **bus neviršytos**.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Feedback	ryškus
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Gamintojo pavadinimas	Safe-Torque A 1
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
maksimalus sukimo momentas	12 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Kalibravimas	O3
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Sūkių momento ribos	2 - 12 Nm
Bendras ilgis L	244 mm
Indikatorius	analoginis
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Sūkių momento ribos	2 - 9 lbfft
Galvutės plotis b	31,6 mm
Galvutės aukštis h	23,7 mm
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Serija	Safe-Torque
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Svoris	553 g
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Slipper funkcija	taip
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	ne
Kontrolinė rodyklė	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas Dinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------