



Atsuktuvo antgalių laikiklis ir smulkiadantė terkšlė su 1/4 colių antgaliais su terkšle ir magnetu, Atsuktuvų skaičius: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676635 13
GTIN	4013288221834
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška Zyklop terkšlė su integruota antgalių apkaba. Magnetinis laikiklis 3/8 colių terkšlę gali paversti ir terškliniu atsuktuvu su 1/4 colių antgalių laikikliu. Laisvai pasukama terkšlės galvutė gali būti fiksuojama 5 padėtyse. Smulkiadantė terkšlė turi 72 dantis ir 5° darbinį kampą.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C6 3 Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675520 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C6 3 Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 675540 dyd. 1/25; 2/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C6 3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 25 mm, C6 3, vidiniams Torx® varžtams: po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus Pozidriv varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Gamintojo pavadinimas	8009 kišeninis rinkinys Zyklop 1

visas ilgis	133 mm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

Priedai

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675520 1/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675520 2/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675540 1/25
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3BiTorsion Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675540 2/25