



## Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004 Susireguliuojantis, izoliuotas VDE, Tipas: XS



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	813750 XS
GTIN	4013288221797
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Lygiagrečios, glotnios žiaunos.**
- **Naujas tolygus savireguliuojantis dėl paprasto tvirtinimo šešiabriauniais varžtais ir veržlėmis.**
- **Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.**
- **Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.**
- **Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.**

Izoliuota iki 1000 V pagal **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Saugumą padidina apsauga nuo slydimo priekinėje rankenos dalyje. Papildoma apsauga dėl paslankumo funkcijos, skirtos saugiam neizoliuotų lūpų atidarymui.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	119 mm
Užveržimo tarpas	7 - 10 mm
Užveržimo tarpas	1/4 – 3/8 in
Gamintojo pavadinimas	6004 Joker XS
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas

Produkto rūšis

Replių raktas