



Reguliuojamų veržliarakčių Joker 6004 rinkinys, Susireguliuojantis, izoliuotas VDE, Atsuktuvų skaičius: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813755 4
GTIN	4013288221803
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

- **Lygiagrečios, glotnios žiaunos.**
- **Naujas tolygus savireguliuojamas dėl paprasto tvirtinimo šešiabriauniais varžtais ir veržlėmis.**
- **Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.**
- **Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.**
- **Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.**

Izoliuota iki 1000 V pagal **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Saugumą padidina apsauga nuo slydimo priekinėje rankenos dalyje. Papildoma apsauga dėl paslankumo funkcijos, skirtos saugiam neizoliuotų lūpų atidarymui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 reguliuojamą veržliarakčį Nr. 813750: Dyd. XS; S; M; L

Sudėta į: Medžiaginis dėklas

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	6004 Joker 4 Set 1
-----------------------	--------------------

Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Replių raktas

Priedai

Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004nusistatantis Tipas S	813740 S
Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004nusistatantis Tipas XS	813740 XS
Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004nusistatantis Tipas M	813740 M
Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004nusistatantis Tipas L	813740 L