


**Pluoštinis diskas Actirox AF 799 (CER), Ø 180 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566449 80
GTIN	4018875585016
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**Didelio šlifavimo našumo** VSM Actirox AF 799 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.

Grūdelių rūšis: **100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygus arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Disko Ø	180 mm
Serija	Actirox
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 180 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	plieninis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		